

АСПЛОМБ



aceplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

0000 ТВИСТСИЛ-М2

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РОТОРНАЯ ПЛОМБА

ТВИСТСИЛ-М2


ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РОТОРНАЯ ПЛОМБА, ПРИМЕНЯЕМАЯ С ПРОВОЛОКОЙ МИНИАТЮРНЫЙ РАЗМЕР КОРПУСА И МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА



Роторная пломба сверхкомпактного размера с прозрачным корпусом и защищенной лазерной маркировкой. Применяется с пломбировочной проволокой на объектах с разнесёнными проушинами.



Нестираемая контрастная лазерная маркировка



Минимальный размер при полной функциональности



Широкий диапазон цветов



1 Защищённая контрастная лазерная маркировка



Лазерное нанесение, т.е. прожиг верхнего и среднего слоёв пластика, гарантирует нестираемость и защищённость маркировки, её отличную читаемость и контрастность.

2 Дублирование нумерации




Защита от вскрытия и подмены компонентов пломбы обеспечивается дублирующей нумерацией, которую возможно нанести на поворотный лепесток и корпус вставки-ротора.

3 Большая площадь для нанесения



Площадь «флажка» пломбы предоставляет возможность нанесения не только номера, но и дополнительного текста или изображения, например, логотипа заказчика.




НАДЁЖНАЯ И ЗАЩИЩЁННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

РОТОРНАЯ ПЛОМБА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРОЧНУЮ ФИКСАЦИЮ ПРОВОЛОКИ, ОДНОЗНАЧНУЮ ИНДИКАЦИЮ ПОПЫТОК ВСКРЫТИЯ И ИМЕТЬ НАДЁЖНУЮ УНИКАЛЬНУЮ ЛАЗЕРНУЮ МАРКИРОВКУ

1 Прочная фиксация проволоки




Невозможность извлечения проволоки гарантируется конструкцией храпового механизма, наматывающего при установке проволоку на ротор и не имеющего обратного хода после установки.



2 Блокировка ротора после установки



Удобство вращения вставки-ротора при установке пломбы обеспечивается наличием поворотного лепестка, расположенного её на верхней части. Для предотвращения возможности дальнейшего проворота ротора после установки пломбы лепесток необходимо отломать.



4 Стойкость к вскрытию



Вставку-ротор невозможно бесследно извлечь из корпуса, т.к. она утоплена в корпус пломбы и удерживается внутренним ребром.

3 Наглядная индикация попыток вскрытия



Визуальную индикацию попыток вскрытия в различных способах обеспечивает прозрачный корпус пломбы.



1 Ручная установка и эргономика



Лёгкость ручной установки гарантируется мягким ходом ротора внутри храпового механизма.



2 Широкий диапазон цветов



Ассортимент из шести возможных цветов вставки-ротора позволяет выбрать наиболее подходящий для заказчика вариант. Различные цвета могут применяться для различных объектов или участков внутри одной организации.



4 Дополнительная защита от подмены пломбы



На поворотный лепесток может быть нанесена дополнительная дублирующая нумерация. После пломбирования лепесток отламывается и хранится вместе с актом установки пломбы. При сверке номеров пломбы контрольные цифры на поворотном лепестке гарантируют оригинальность пломбы.








3 Долговечность и всегодное применение




Всегодное применение и длительный срок эксплуатации обеспечиваются за счёт свойств материалов вставки-ротора и корпуса пломбы. Эти материалы устойчивы к химическим, термическим и механическим воздействиям.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	прозрачный поликарбонат
Материал вставки-ротора	ABS-пластик
Конструкция замка	ротор с храповым поворотным механизмом
Рекомендуемый тип пломбировочной проволоки	витая проволока Ø 0.5 или 0.7 мм
Габариты пломбы*	22.5x12.5 мм, S флажка – 11x18.7 мм
Нумерация	индивидуальная, 8-значная на флажке и 4-значная на лепестке или поверхности вставки-ротора
Вид маркировки	лазерная
Минимальный тираж для индивидуальной маркировки	1 000 шт.
Температура применения	-50°C – +50°C
Размер упаковки	330x240x190 мм (1 000 шт.)
Вес упаковки	3 кг
Промежуточная упаковка	пластиковый пакет (100 шт.)
Установка	вручную 
Снятие	с помощью режущего инструмента 
Стандартные варианты цвета** вставки-ротора	 Белый  Жёлтый  Оранжевый  Красный  Зелёный  Синий



* Реальные габариты могут отличаться в зависимости от модификации

** Оттенки цвета могут отличаться от представленных



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ПАССАЖИРСКИЙ И ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Стоп-краны, приборы,
узлы, агрегаты



АВИАЦИЯ

Приборы, узлы,
агрегаты, датчики



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Многооборотные ящики, приборы,
узлы, агрегаты, датчики



ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Счётчики, объёмометры,
узлы, агрегаты



РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ

Приборы, узлы и агрегаты,
вентили, поворотные клапаны,
счётчики, объёмометры



ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Многооборотные ящики,
люки цистерн и чанов, бидоны



БИЗНЕС ЦЕНТРЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Приборные электрические щитки,
оборудование, огнетушители




МЧС И ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Огнетушители, щитки

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ



Счётчик газа



Объёмометр



Приборный щиток



Огнетушитель



МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС



620142, Екатеринбург,
ул. Машинная, д. 29 к.Б



+7 (343) 288-57-07



info@plombaural.ru



aceplomb-ural.ru

АСПЛОМБ



ЕКАТЕРИНБУРГ



ул. Луганская 59к1А (офис №4)



+7 (343) 288-57-07



info@plombaural.ru



aceplomb-ural.ru

ЧЕЛЯБИНСК



ул. Шаумяна, 44



+7 (351) 242-01-07



chel@aceplomb-ural.ru



aceplomb-ural.ru

Вопросы по качеству и сервису? info@aceplomb-ural.ru

